



SGPN 35 HT1-60 G1/4-IG


Teknik veriler

Vantuz malzemesi	Yüksek sıcaklık malzemesi HT1
Malzeme sertliği [Shore A]	60,0 Shore A
Boyut	35,00
Vakum bağlantısı	G1/4"-F
Meme ucu malzemesi	Alüminyum

Düz vantuz SGPN (elastomer parça + bağlantı nipeli) monte edilmemiş olarak teslim edilir. Teslimat aşağıdakilerden oluşur:

- SGP tipi vantuz - elastomer parça, çeşitli çaplarda ve malzemelerde mevcuttur
- SA-NIP tipi bağlantı nipeli - çeşitli dişlerle mevcuttur

Mevcut yedek parçalar: vantuz SGP, bağlantı nipeli SA-NIP



Tasarım verileri SGPN 35 HT1-60 G1/4-IG

Tasarım verileri

Yükseklik H	38,50 mm
Nominal çap dn	5,50 mm
Diş G1	G1/4"-F
Diş uzunluğu LG1	12,0 mm
Anahtar boyutu SW1	17,0 mm
Yay stroku Z	0,5 mm
Çap Ds	34,0 mm
Çap Dmax(S)	35,0 mm

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları

Düz vantuz (yuvarlak)

SGPN 35 HT1-60 G1/4-IG



Art.-Nr.: 10.01.01.12849



Teknik veriler

Vantuz malzemesi	Yüksek sıcaklık malzemesi HT1
Malzeme sertliği [Shore A]	60,0 Shore A
Hortum çapı (tavsiye edilen) d	4,0 mm
Emme kuvveti (-600mbar)	31,00 N
Ağırlık	14,40 g
Cilt	2,800 cm ³
Boyut	35,00
Körük Sayısı	0,0
Ürün ailesi	SGPN

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Sipariş Verisi Yedek Parça 10.01.01.12849

Typ	Ürün numarası
Vantuz bağlantı nipel	SA-NIP N034 G1/4-IG DN550
	10.01.01.00819



Sipariş Verisi Aşınma Parçaları 10.01.01.12849

Typ	Ürün numarası
Düz vantuz (yuvarlak)	SGP 35 HT1-60 N034
	10.01.01.12811



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.12849