

Art.-Nr.: 10.01.01.12849



SGPN 35 HT1-60 G1/4-IG


Données techniques

Matière de la ventouse	Matière haute température HT1
Dureté de la matière [Shore A]	60,0 Shore A
Taille	35,00
Raccord de vide	G1/4"-F
Matière de l'insert	Aluminium

La ventouse SGPN (pièce en élastomère + insert de connexion) est livrée non montée. Contenu de la livraison :

- Ventouse de type SGP – pièce en élastomère, disponible en différents diamètres et matières
- Insert de connexion de type SA-NIP – disponible en différents filetages

Pièces de rechange disponibles : ventouse SGP, insert de connexion SA-NIP



Données de construction SGPN 35 HT1-60 G1/4-IG

Données de construction

Hauteur H	38,50 mm
Diamètre nominal dn	5,50 mm
Filetage G1	G1/4"-F
Longueur du filetage LG1	12,0 mm
Taille de la clé SW1	17,0 mm
Allongement du ressort Z	0,5 mm
Diamètre Ds	34,0 mm
Diamètre Dmax(S)	35,0 mm

Note : Tolérances dimensionnelles acceptables pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Art.-Nr.: 10.01.01.12849

**Données techniques**

Matière de la ventouse	Matière haute température HT1
Dureté de la matière [Shore A]	60,0 Shore A
Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d	4,0 mm
Force d'aspiration (-600mbar)	31,00 N
Poids propre	14,40 g
Volume	2,800 cm ³
Taille	35,00
Nombre de soufflets	0,0
Famille de produits	SGPN

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.

**Données de commande pièce de rechange 10.01.01.12849**

Typ	Nombre d'article
Insert de raccordement de ventouse SA-NIP N034 G1/4-IG DN550	10.01.01.00819

**Données de commande pièces d'usure 10.01.01.12849**

Typ	Nombre d'article
Ventouse plate (ronde) SGP 35 HT1-60 N034	10.01.01.12811

