


Art.-Nr.: 10.01.01.12890



DR-SGF 125 HT1-60



Dati di costruzione DR-SGF 125 HT1-60

## Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Materiale a temperatura elevata HT1
Durezza del materiale [Shore A]	60,0 Shore A
Misura	125,00
Altezza H	21,40 mm

## Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H	21,40 mm
d2	100,0 mm
Freccia elastica Z	3,0 mm
Diametro Ds	123,0 mm
Diametro Dmax(S)	130,0 mm

Art.-Nr.: 10.01.01.12890



## Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Materiale a temperatura elevata HT1
Durezza del materiale [Shore A]	60,0 Shore A
Raggio pezzo min. (convesso)	1.500,0 mm
Forza di presa (-600 mbar)	730,00 N
Peso	78,5 g
Volume	43,784 cm <sup>3</sup>
Misura	125,00
Numero di pieghe	0,0
Famiglia di prodotti	DR-SGF



## Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.01.01.12890](http://www.schmalz.com/10.01.01.12890)

