

Art.-Nr.: 10.01.01.12890




DR-SGF 125 HT1-60

## Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Matière haute température HT1
Dureté de la matière [Shore A]	60,0 Shore A
Taille	125,00
Hauteur H	21,40 mm

## Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H	21,40 mm
d2	100,0 mm
Allongement du ressort Z	3,0 mm
Diamètre Ds	123,0 mm
Diamètre Dmax(S)	130,0 mm



Données de construction DR-SGF 125 HT1-60



Art.-Nr.: 10.01.01.12890



## Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Matière haute température HT1
Dureté de la matière [Shore A]	60,0 Shore A
Rayon min. de la pièce (convexe)	1.500,0 mm
Force d'aspiration (-600mbar)	730,00 N
Poids propre	78,5 g
Volume	43,784 cm <sup>3</sup>
Taille	125,00
Nombre de soufflets	0,0
Famille de produits	DR-SGF



## Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : [www.schmalz.com/10.01.01.12890](http://www.schmalz.com/10.01.01.12890)

