

DR-SGF 125 HT1-60


Art.-Nr.: 10.01.01.12890



DR-SGF 125 HT1-60

Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Material de alta temperatura HT1
Dureza del material [Shore A]	60,0 Shore A
Tamaño	125,00
Altura H	21,40 mm



Datos de diseño DR-SGF 125 HT1-60

Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H	21,40 mm
d2	100,0 mm
Recorrido de resorte Z	3,0 mm
Diámetro Ds	123,0 mm
Diámetro Dmax(S)	130,0 mm



Art.-Nr.: 10.01.01.12890



Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Material de alta temperatura HT1
Dureza del material [Shore A]	60,0 Shore A
Radio de la pieza mín. (convexo)	1.500,0 mm
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	730,00 N
Peso	78,5 g
Volumen	43,784 cm ³
Tamaño	125,00
Número de pliegues	0,0
Familia de productos	DR-SGF



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.01.12890



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.12890