

Bague d'étanch. p. vent. plate SGF

DR-SGF 200 HT1-60


Art.-Nr.: 10.01.01.12891



DR-SGF 200 HT1-60

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Matière haute température HT1
Dureté de la matière [Shore A]	60,0 Shore A
Taille	200,00
Hauteur H	22,00 mm



Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H	22,00 mm
d2	185,0 mm
Allongement du ressort Z	3,6 mm
Diamètre Ds	206,0 mm
Diamètre Dmax(S)	213,0 mm

Données de construction DR-SGF 200 HT1-60



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.12891

1

Art.-Nr.: 10.01.01.12891

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Matière haute température HT1
Dureté de la matière [Shore A]	60,0 Shore A
Rayon min. de la pièce (convexe)	3.500,0 mm
Force d'aspiration (-600mbar)	1.880,00 N
Poids propre	238,50 g
Volume	144,065 cm ³
Taille	200,00
Nombre de soufflets	0,0
Famille de produits	DR-SGF

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.01.12891


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.12891