

SGF用交換用ゴム

DR-SGF 200 HT1-60


Art.-Nr.: 10.01.01.12891



DR-SGF 200 HT1-60

技術資料

属性	値
真空パッドの材質	高温材質 HT1
材質の硬度 [ショアA]	60.0 Shore A
サイズ	200.00
高さ H	22.00 mm



デザインデータ

属性	値
高さ H	22.00 mm
d2	185.0 mm
スプリングストロークZ	3.6 mm
径 Ds	206.0 mm
径 Dmax(S)	213.0 mm

デザインデータ DR-SGF 200 HT1-60




WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.01.12891

1

SGF用交換用ゴム

DR-SGF 200 HT1-60

Art.-Nr.: 10.01.01.12891



技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	高温材質 HT1
材質の硬度 [ショアA]	60.0 Shore A
最小ワーク半径 (凸部)	3,500.0 mm
吸着力 (-600mbar)	1,880.00 N
質量	238.50 g
ボリューム	144.065 cm ³
サイズ	200.00
折りたたみ式本数	0.0
製品ファミリー	DR-SGF



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.01.12891

