




SPF 15 ED-65 SC040

Vantuz SPF (elastomer parça + bağlantı elemanı) monte edilmiş olarak teslim edilir. Alternatif olarak parçalar ayrı ayrı da sipariş edilebilir. Bunu yapmak için aşağıdaki sipariş adımları gereklidir:

- SPF tipi vantuz (adım 1) - elastomer parça, çeşitli çaplarda mevcuttur
- SC tipi bağlantı elemanı (adım 2) - çeşitli dişlerle mevcuttur

Mevcut aksesuarlar: filtre süzgeci



Tasarım verileri SPF 15 ED-65 SC040

Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Elastodur ED
Malzeme sertliği [Shore A]	65,0 Shore A
Boyut	15,00

Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H2	4,60 mm
Yükseklik H	10,00 mm
Kafa çapı Dk	13,0 mm
İç çap d1	10,4 mm
İç çap d	7,50 mm
Yay stroku Z	1,5 mm
Çap Ds	16,4 mm
Çap Dmax(S)	18,5 mm

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları

Art.-Nr.: 10.01.01.12895



Teknik veriler

Attribute	Value
Meme ucu ailesi	SC 040
Vantuz malzemesi	Elastodur ED
Malzeme sertliği [Shore A]	65,0 Shore A
Hortum çapı (tavsiye edilen) d	4,0 mm
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	13,0 mm
Çekme kuvveti	11,00 N
Emme kuvveti (-600mbar)	9,80 N
Ağırlık	0,70 g
Yanal kuvvet	7,9 N
Cilt	0,758 cm ³
Boyut	15,00
Körük Sayısı	0,0
Ürün ailesi	SPF

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.12895



Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.01.01.12895

Typ	Ürün numarası
Schmalz-Konnektör SC 040 NPT1/8-AG	10.01.06.02541
Schmalz-Konnektör SC 040 NPT1/8-IG	10.01.06.02542

