

SPF 60 ED-65 SC050

Vantuz SPF (elastomer parça + bağlantı elemanı) monte edilmiş olarak teslim edilir. Alternatif olarak parçalar ayrı ayrı da sipariş edilebilir. Bunu yapmak için aşağıdaki sipariş adımları gereklidir:

- SPF tipi vantuz (adım 1) - elastomer parça, çeşitli çaplarda mevcuttur
- SC tipi bağlantı elemanı (adım 2) - çeşitli dişlerle mevcuttur

Mevcut aksesuarlar: filtre süzgeci


Teknik veriler

Vantuz malzemesi	Elastodur ED
Malzeme sertliği [Shore A]	65,0 Shore A
Boyut	60,00
Yükseklik H	18,10 mm

Tasarım verileri

Yükseklik H2	7,50 mm
Yükseklik H	18,10 mm
Kafa çapı Dk	22,1 mm
İç çap d1	17,5 mm
İç çap d	10,50 mm
Yay stroku Z	5,1 mm
Çap Ds	61,2 mm
Çap Dmax(S)	65,0 mm

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları



Tasarım verileri SPF 60 ED-65 SC050

Art.-Nr.: 10.01.01.12896



Teknik veriler

Meme ucu ailesi	SC 050
Vantuz malzemesi	Elastodur ED
Malzeme sertliği [Shore A]	65,0 Shore A
Hortum çapı (tavsiye edilen) d	6,0 mm
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	70,0 mm
Çekme kuvveti	135,00 N
Emme kuvveti (-600mbar)	107,00 N
Ağırlık	9,00 g
Yanal kuvvet	65,0 N
Cilt	12,669 cm ³
Boyut	60,00
Körük Sayısı	0,0
Ürün ailesi	SPF

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.01.01.12896

Typ	Ürün numarası
Schmalz-Konnektör	SC 050-AR NPT1/4-AG MOD 10.01.06.02543
Schmalz-Konnektör	SC 050-AR NPT1/4-IG MOD 10.01.06.02546
Elek, yuvarlak	SIEB 17.5x0.8 MS-A2 280 0.28/0.16 10.07.01.00308

