

Ventosa plana (redonda)

SGP 15 FPM-65 N016


Art.-Nr.: 10.01.01.12908



SGP 15 FPM-65 N016

Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Caucho fluorado FPM
Dureza del material [Shore A]	65,0 Shore A
Tamaño	15,00
Propiedades del material	no deja marcas



Datos de diseño SGP 15 FPM-65 N016

Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H2	7,20 mm
Altura H	10,00 mm
Diámetro de la cabeza Dk	9,5 mm
Diámetro interior d	4,50 mm
Recorrido de resorte Z	0,9 mm
Diámetro Ds	14,5 mm
Diámetro Dmax(S)	15,5 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.12908

Ventosa plana (redonda)

SGP 15 FPM-65 N016



Art.-Nr.: 10.01.01.12908



Datos técnicos

Atributo	Valor
Familia de boquillas	N 016
Material de ventosa	Caucho fluorado FPM
Dureza del material [Shore A]	65,0 Shore A
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	5,50 N
Peso	0,7 g
Volumen	0,278 cm ³
Tamaño	15,00
Número de pliegues	0,0
Familia de productos	SGP

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.01.12908



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.12908