




SGP 20 FPM-65 N016

Données techniques

Matière de la ventouse	Caoutchouc fluoré FPM
Dureté de la matière [Shore A]	65,0 Shore A
Taille	20,00



Données de construction

Hauteur H2	7,10 mm
Hauteur H	10,40 mm
Diamètre de la tête Dk	11,0 mm
Diamètre intérieur d	4,50 mm
Allongement du ressort Z	1,5 mm
Diamètre Ds	20,0 mm
Diamètre Dmax(S)	22,0 mm

Note : Tolérances dimensionnelles acceptables pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Données de construction SGP 20 FPM-65 N016

Art.-Nr.: 10.01.01.12909

**Données techniques**

Famille d'insert	N 016
Matière de la ventouse	Caoutchouc fluoré FPM
Dureté de la matière [Shore A]	65,0 Shore A
Force d'aspiration (-600mbar)	8,50 N
Poids propre	1,5 g
Volume	0,599 cm ³
Taille	20,00
Nombre de soufflets	0,0
Famille de produits	SGP

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.

