Module de ventouse à coussin d'air

SBSm 14 90-3 4/2 0

Art.-Nr.: 10.01.01.12912

SBSm 14 90-3 4/2 0

Données techniques

Attribut	Valeur
Connexion	Flexible 4/2
Longueur L	30,85 mm
Largeur B	14,00 mm
Angle d'orientation W	0,0 °
Angle de rayonnement	90,0 °
Nombre de trous	3



Données de construction SBSm 14 90-3 4/2 0

Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L	30,85 mm
Largeur B2	11,00 mm
Largeur B	14,00 mm
Hauteur H	21,60 mm
Diamètre intérieur d	4,20 mm
Angle d'orientation W	0,0 °
Angle de rayonnement	90,0 °
Filetage G4	M4-M

Données techniques

Attribut	Valeur
Poids propre	11,0 g
Plage de pression (pression de service) [bar]	0,5 ... 6,0 bar

Contacter Schmalz : Schmalz S.A.S • Le Prométhée • 65, Avenue du Général de Gaulle • 77420 Champs-sur-Marne • +33 1 6473 1730 • schmalz@schmalz.fr

Module de ventouse à coussin d'air

SBSm 14 90-3 4/2 0

Art.-Nr.: 10.01.01.12912

Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : **www.schmalz.com/10.01.01.12912**

Contacter Schmalz : Schmalz S.A.S • Le Prométhée • 65, Avenue du Général de Gaulle • 77420 Champs-sur-Marne • +33 1 6473 1730 • schmalz@schmalz.fr