

Ventouse plate (ronde)

## SGP 34 FPM-65 N033


Art.-Nr.: 10.01.01.12919



SGP 34 FPM-65 N033

### Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Caoutchouc fluoré FPM
Dureté de la matière [Shore A]	65,0 Shore A
Taille	34,00



Données de construction SGP 34 FPM-65 N033

### Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H2	16,80 mm
Hauteur H	23,00 mm
Diamètre de la tête Dk	15,2 mm
Diamètre intérieur d	11,20 mm
Allongement du ressort Z	2,2 mm
Diamètre Ds	34,0 mm
Diamètre Dmax(S)	37,5 mm

Note : Tolérances dimensionnelles acceptables pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.12919

1

Ventouse plate (ronde)

## SGP 34 FPM-65 N033



Art.-Nr.: 10.01.01.12919



### Données techniques

Attribut	Valeur
Famille d'insert	N 033
Matière de la ventouse	Caoutchouc fluoré FPM
Dureté de la matière [Shore A]	65,0 Shore A
Force d'aspiration (-600mbar)	25,00 N
Poids propre	5,60 g
Volume	3,700 cm <sup>3</sup>
Taille	34,00
Nombre de soufflets	0,0
Famille de produits	SGP

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.



### Autres documentation

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : [www.schmalz.com/10.01.01.12919](http://www.schmalz.com/10.01.01.12919)



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.12919](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.12919)

2