

Ventosa plana (redonda)

SGP 34 FPM-65 N033


Art.-Nr.: 10.01.01.12919



SGP 34 FPM-65 N033

Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Caucho fluorado FPM
Dureza del material [Shore A]	65,0 Shore A
Tamaño	34,00



Datos de diseño SGP 34 FPM-65 N033

Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H2	16,80 mm
Altura H	23,00 mm
Diámetro de la cabeza Dk	15,2 mm
Diámetro interior d	11,20 mm
Recorrido de resorte Z	2,2 mm
Diámetro Ds	34,0 mm
Diámetro Dmax(S)	37,5 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.12919

1

Ventosa plana (redonda)

SGP 34 FPM-65 N033



Art.-Nr.: 10.01.01.12919



Datos técnicos

Atributo	Valor
Familia de boquillas	N 033
Material de ventosa	Caucho fluorado FPM
Dureza del material [Shore A]	65,0 Shore A
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	25,00 N
Peso	5,60 g
Volumen	3,700 cm ³
Tamaño	34,00
Número de pliegues	0,0
Familia de productos	SGP

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.01.12919



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.12919

2