

Aspiratore piatto (tondo)

## SGP 34 FPM-65 N033


Art.-Nr.: 10.01.01.12919



SGP 34 FPM-65 N033

### Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Fluorocaotchuc FPM
Durezza del materiale [Shore A]	65,0 Shore A
Misura	34,00



Dati di costruzione SGP 34 FPM-65 N033

### Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H2	16,80 mm
Altezza H	23,00 mm
Diametro della testa Dk	15,2 mm
Diametro interno d	11,20 mm
Freccia elastica Z	2,2 mm
Diametro Ds	34,0 mm
Diametro Dmax(S)	37,5 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.12919

1

Aspiratore piatto (tondo)

## SGP 34 FPM-65 N033



Art.-Nr.: 10.01.01.12919



### Dati tecnici

Attributo	Valore
Famiglia di nippri	N 033
Materiale della ventosa	Fluorocaotchuc FPM
Durezza del materiale [Shore A]	65,0 Shore A
Forza di presa (-600 mbar)	25,00 N
Peso	5,60 g
Volume	3,700 cm <sup>3</sup>
Misura	34,00
Numero di pieghe	0,0
Famiglia di prodotti	SGP

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.



### Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.01.01.12919](http://www.schmalz.com/10.01.01.12919)



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.12919](http://www.schmalz.com/10.01.01.12919)

2