

Ventosa plana (redonda)

SGPN 20 FPM-65 G1/8-AG



Art.-Nr.: 10.01.01.12922



Datos técnicos


| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Material de ventosa | Caucho fluorado FPM |
| Dureza del material [Shore A] | 65,0 Shore A |
| Tamaño | 20,00 |
| Conexión de vacío | G1/8"-MA |
| Material de la boquilla | Aluminio |

SGPN 20 FPM-65 G1/8-AG

La ventosa SGPN (pieza elastomérica + boquilla de conexión) se suministra desmontada. El suministro se compone de:

- Ventosa del tipo SGP – pieza elastomérica, disponible en diversos diámetros y materiales
- Boquilla de conexión del tipo SA-NIP – disponible con diversas roscas

Repuestos disponibles: ventosa SGP, boquilla de conexión SA-NIP



Datos de diseño

| | |
|------------------------|----------|
| Altura H | 16,40 mm |
| Diámetro nominal dn | 3,50 mm |
| Rosca G1 | G1/8"-MA |
| Longitud de rosca LG1 | 7,5 mm |
| Tamaño de la llave SW1 | 14,0 mm |
| Recorrido de resorte Z | 1,5 mm |
| Diámetro Ds | 20,0 mm |
| Diámetro Dmax(S) | 22,0 mm |

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3

Datos de diseño SGPN 20 FPM-65 G1/8-AG



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.12922

1

Ventosa plana (redonda)

SGPN 20 FPM-65 G1/8-AG



Art.-Nr.: 10.01.01.12922



Datos técnicos

| | |
|---|-----------------------|
| Material de ventosa | Caucho fluorado FPM |
| Dureza del material [Shore A] | 65,0 Shore A |
| Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d | 2,0 mm |
| Fuerza de aspiración (-600 mbar) | 8,50 N |
| Peso | 5,60 g |
| Volumen | 0,310 cm ³ |
| Tamaño | 20,00 |
| Número de pliegues | 0,0 |
| Familia de productos | SGPN |

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.



Datos de pedido piezas de recambio 10.01.01.12922

| Typ | Número de artículo | |
|----------------------------------|---------------------------|----------------|
| Boquillas de conexión de ventosa | SA-NIP N016 G1/8-AG DN350 | 10.01.06.05735 |



Datos de pedido piezas de desgaste 10.01.01.12922

| Typ | Número de artículo | |
|-------------------------|--------------------|----------------|
| Ventosa plana (redonda) | SGP 20 FPM-65 N016 | 10.01.01.12909 |



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.12922