


Art.-Nr.: 10.01.01.12986




SBS 10 SF M5-IG AL

La ventouse à coussin d'air SBS est livrée montée. Le produit consiste en :

- Ventouse à coussin d'air de type SBS - disponible en différents diamètres
- Tampon en élastomère en matière HT1
- Eléments complémentaires en option : soutien au centre

Pièces de rechange disponibles : Tampon élastomère, disque de friction



Données de construction SBS 10 SF M5-IG AL

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière	Aluminium
Forme	Standard Flow
Raccord air comprimé	M5-F
Diamètre	10,0 mm

Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H1	17,40 mm
Hauteur H	17,00 mm
Diamètre extérieur D	10,00 mm
Filetage G1	M5-F
Longueur du filetage LG1	5,0 mm
Filetage G2	G1/8"-M
Taille de la clé SW1	14,0 mm
Taille de la clé SW3	9,0 mm




Art.-Nr.: 10.01.01.12986


**Données techniques**

Attribut	Valeur
Poids propre	7,5 g
Consommation d'air [l/min]	85,0 l/min
Consommation d'air	5,100 m³/h
Force de préhension	1,4 N
Plage de pression (pression de service) [bar]	1,0 ... 6,0 bar
Famille de produits	SBS

Indication : Force de prise et consommation d'air : Les valeurs indiquées se réfèrent à une pression de service de 5 bar, mesurée sur une pièce étanche. Les valeurs réelles peuvent diverger selon les caractéristiques de la pièce

**Données de performance**

Consommation d'air



Force de préhension

**Consommation d'air**

Typ	2	3	4	5	6
SBS 10 SF	39.50	53.50	67.50	81.50	96.50
SBS 20...40 SF	50.00	70.00	85.00	100.00	125.00
SBS 60 SF	80.00	105.00	130.00	150.00	175.00
SBS 100/120 SF	110.00	150.00	190.00	225.00	260.00


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.12986

Art.-Nr.: 10.01.01.12986

**Force de préhension**

Typ	1	2	3	4	5	6
SBS 10 SF	0.45	0.75	0.95	1.20	1.45	1.50
SBS 20 SF	0.80	1.30	1.60	2.00	2.30	2.50
SBS 30 SF	2.00	2.30	2.70	3.50	4.30	4.90
SBS 40 SF	2.20	3.80	4.70	5.50	7.00	7.50

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.01.12986

**Données de commande des accessoires 10.01.01.12986**

Typ	num
Raccord de traverse	HTR-STA 47 1N D10/16 FL 10.08.03.00085

**Données de commande des pièces de rechange 10.01.01.12986**

Typ	num
Anneau de friction	REIB-RING SBS 10 HT1-60 10.01.01.12999


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.12986