


SBS 10 SF M5-IG AL

Floating vantuz SBS monte edilmiş olarak teslim edilir. Montaj şunlardan oluşur:

- SBS tipi floating vantuz - çeşitli çaplarda mevcuttur
- HT1 malzemesinden yapılmış elastomer tampon
- İsteğe bağlı ürün ilavesi: merkezi destek

Mevcut yedek parçalar: Elastomer tampon, sürtünme halkası



Tasarım verileri SBS 10 SF M5-IG AL

Teknik veriler

Attribute	Value
Malzeme	Alüminyum
Şekil	Standart Akış
Basınçlı hava bağlantısı	M5-F
Çap	10.0 mm

Tasarım verileri


Attribute	Value
Yükseklik H1	17.40 mm
Yükseklik H	17.00 mm
Dış çap D	10.00 mm
Dış G1	M5-F
Dış uzunluğu LG1	5.0 mm
Dış G2	G1/8"-M
Anahtar boyutu SW1	14.0 mm
Anahtar boyutu SW3	9.0 mm

Art.-Nr.: 10.01.01.12986


**Teknik veriler**

Attribute	Value
Ağırlık	7.5 g
Hava tüketimi [l/dak]	85.0 l/min
Hava tüketimi	5.100 m³/h
Tutma kuvveti	1.4 N
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	1.0 ... 6.0 bar
Ürün ailesi	SBS

Note: Air consumption: The values provided are based on an operating pressure of 5 bar, measured on a suction-tight workpiece. The actual values may differ depending on the properties of the workpiece.

**Performans verileri**

Hava tüketimi



Tutma kuvveti

**Hava tüketimi**

Typ	2	3	4	5	6
SBS 10 SF	39.50	53.50	67.50	81.50	96.50
SBS 20...40 SF	50.00	70.00	85.00	100.00	125.00
SBS 60 SF	80.00	105.00	130.00	150.00	175.00
SBS 100/120 SF	110.00	150.00	190.00	225.00	260.00



Art.-Nr.: 10.01.01.12986

**Tutma kuvveti**

Typ	1	2	3	4	5	6
SBS 10 SF	0.45	0.75	0.95	1.20	1.45	1.50
SBS 20 SF	0.80	1.30	1.60	2.00	2.30	2.50
SBS 30 SF	2.00	2.30	2.70	3.50	4.30	4.90
SBS 40 SF	2.20	3.80	4.70	5.50	7.00	7.50

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.12986**Veri aksesuarları sipariş edin 10.01.01.12986**

Typ	Ürün numarası
Çapraz giriş bağlantısı	HTR-STA 47 1N D10/16 FL 10.08.03.00085

**Yedek parçalar için sipariş verileri 10.01.01.12986**

Typ	Ürün numarası
Friction ring	REIB-RING SBS 10 HT1-60 10.01.01.12999

