


Art.-Nr.: 10.01.01.12986

**Технические данные**


Attribute	Value
Материал	алюминий
Форма	Стандартный расход
Подсоединение сжатого воздуха	M5-F
Диаметр	10,0 mm

SBS 10 SF M5-IG AL

Плавающая присоска SBS поставляется в сборе. Сборка состоит из:

- Плавающая присоска типа SBS — доступна в различных диаметрах
- Эластомерный буфер из материала HT1
- Опциональное добавление продукта: центральная опора

Доступные запасные части: резиновый буфер, фрикционное кольцо

**Конструктивные данные**

Attribute	Value
Высота H1	17,40 mm
Высота H	17,00 mm
Наружный диаметр D	10,00 mm
Резьба G1	M5-F
Длина резьбы LG1	5,0 mm
Резьба G2	G1/8"-M
Размер гаечного ключа SW1	14,0 mm
Размер гаечного ключа SW3	9,0 mm

Конструктивные данные SBS 10 SF M5-IG AL



Art.-Nr.: 10.01.01.12986




Технические данные

Attribute	Value
Вес	7,5 g
Потребление воздуха [л/мин]	85,0 l/min
Потребление воздуха	5,100 m³/h
Сила удержания	1,4 N
Диапазон давления (рабочее давление) [бар]	1,0 ... 6,0 бар
Семейство продуктов	SBS


Note: Air consumption: The values provided are based on an operating pressure of 5 bar, measured on a suction-tight workpiece. The actual values may differ depending on the properties of the workpiece.



Рабочие характеристики



Потребление воздуха



Сила удержания



Потребление воздуха

Тип	2	3	4	5	6
SBS 10 SF	39.50	53.50	67.50	81.50	96.50
SBS 20...40 SF	50.00	70.00	85.00	100.00	125.00
SBS 60 SF	80.00	105.00	130.00	150.00	175.00
SBS 100/120 SF	110.00	150.00	190.00	225.00	260.00



Art.-Nr.: 10.01.01.12986



Сила удержания

Тип	1	2	3	4	5	6
SBS 10 SF	0.45	0.75	0.95	1.20	1.45	1.50
SBS 20 SF	0.80	1.30	1.60	2.00	2.30	2.50
SBS 30 SF	2.00	2.30	2.70	3.50	4.30	4.90
SBS 40 SF	2.20	3.80	4.70	5.50	7.00	7.50

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.12986**Данные для заказа Аксессуары 10.01.01.12986**

Тип	Количество предметов
Соединение поперечной балки	HTR-STA 47 1N D10/16 FL 10.08.03.00085

**Данные для заказа Запасные части 10.01.01.12986**

Тип	Количество предметов
Фрикционное кольцо	REIB-RING SBS 10 HT1-60 10.01.01.12999

