



PFYN 2 HT1-60 M3-AG


Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Yüksek sıcaklık malzemesi HT1
Malzeme sertliği [Shore A]	60.0 Shore A
Boyut	2.00
Vakum bağlantısı	M3-M
Meme ucu malzemesi	Alüminyum
Malzeme özelliği	iz bırakmayan

Vantuz PFYN (elastomer parça + bağlantı nipeli) demonte olarak teslim edilir (120 mm ve üzeri çaplar monte edilir).
Teslimat aşağıdakilerden oluşur:

- PFG tipi vantuz - elastomer parça, çeşitli çaplarda ve malzemelerde mevcuttur
- SA-NIP tipi bağlantı nipeli - çeşitli dişlerle mevcuttur

Mevcut yedek parçalar: vantuz PFG, bağlantı nipeli SA-NIP



Tasarım verileri PFYN 2 HT1-60 M3-AG

Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H	6.00 mm
Nominal çap dn	1.00 mm
Diş G1	M3-M
Diş uzunluğu LG1	3.0 mm
Anahtar boyutu SW1	5.0 mm
Yay stroku Z	0.5 mm
Çap Ds	2.0 mm
Çap Dmax(S)	2.5 mm

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları

Art.-Nr.: 10.01.01.13000



Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Yüksek sıcaklık malzemesi HT1
Malzeme sertliği [Shore A]	60.0 Shore A
Hortum çapı (tavsiye edilen) d	2.0 mm
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	2.0 mm
Emme kuvveti (-600mbar)	0.12 N
Ağırlık	1.0 g
Cilt	0.001 cm ³
Boyut	2.00
Körük Sayısı	0.0
Ürün ailesi	PFYN

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.13000



Yedek parçalar için sipariş verileri 10.01.01.13000

Typ	Ürün numarası
Vantuz bağlantı nipel	SA-NIP N003 M3-AG DN100
	10.01.01.00316



Aşınma parçaları için sipariş verileri 10.01.01.13000

Typ	Ürün numarası
Düz vantuz (yuvarlak)	PFG 2 HT1-60 N003
	10.01.01.12967

