

Anello tenuta piastra aspiraz. SGF
DR-SGF 150 EPDM-55



Art.-Nr.: 10.01.01.13018




DR-SGF 150 EPDM-55

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	EPDM
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Misura	150,00
Altezza H	21,70 mm

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H	21,70 mm
d2	125,0 mm
Freccia elastica Z	3,3 mm
Diametro Ds	148,3 mm
Diametro Dmax(S)	156,0 mm



Dati di costruzione DR-SGF 150 EPDM-55



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.13018

Anello tenuta piastra aspiraz. SGF
DR-SGF 150 EPDM-55



Art.-Nr.: 10.01.01.13018



Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	EPDM
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Raggio pezzo min. (convesso)	2.000,0 mm
Forza di presa (-600 mbar)	1.060,00 N
Peso	120,2 g
Volume	64,876 cm ³
Misura	150,00
Numero di pieghe	0,0
Famiglia di prodotti	DR-SGF



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.01.13018



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.13018