

DR-SGF 150 EPDM-55


Art.-Nr.: 10.01.01.13018



DR-SGF 150 EPDM-55

Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	EPDM
Твердость материала [Shore A]	55.0 Shore A
размер	150.00
Высота H	21.70 mm



Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H	21.70 mm
d2	125.0 mm
Ход пружины Z	3.3 mm
Диаметр Ds	148.3 mm
Диаметр Dmax(S)	156.0 mm

Конструктивные данные DR-SGF 150 EPDM-55



DR-SGF 150 EPDM-55



Art.-Nr.: 10.01.01.13018



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	EPDM
Твердость материала [Shore A]	55.0 Shore A
Радиус заготовки мин. (выпуклый)	2000.0 mm
Всасывающая сила (-600 мбар)	1060.00 N
Вес	120.2 g
Объем	64.876 cm ³
размер	150.00
Количество складок	0.0
Семейство продуктов	DR-SGF



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.13018



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.13018