

Piastra di aspirazione (tonda)

SGF 150 EPDM-55 G1/2-IG



Art.-Nr.: 10.01.01.13019



Dati tecnici

Materiale della ventosa	EPDM
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Misura	150,00
Connessione	G1/2 "-IG

SGF 150 EPDM-55 G1/2-IG

La piastra di aspirazione SGF (anello di tenuta + piastra portante) viene fornita montata. Il prodotto è costituito da:

- Anello di tenuta del tipo DR-SGF – parte in elastomero, disponibile in diversi diametri
- Piastra portante in alluminio con diverse filettature


Parti di ricambio disponibili: anello di tenuta DR-SGF

Accessori disponibili: valvola ad impulsi, filtro tondo



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.13019

Art.-Nr.: 10.01.01.13019



Dati di costruzione

Lunghezza L2	36,50 mm
Altezza H	21,70 mm
d2	125,0 mm
Filettatura G1	G1/2"-IG
Lunghezza della filettatura LG1	14,0 mm
Filettatura G2	G1/4"-IG
Lunghezza della filettatura LG2	14,0 mm
Misura del foro d3	93,0 mm
Dmk	58,3 mm
Freccia elastica Z	3,3 mm
Diametro Ds	148,3 mm
Lunghezza della filettatura LG4	10,5 mm
Diametro Dmax(S)	156,0 mm
Filettatura G4	M6-IG

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo
DIN ISO 3302-1 M3

Dati di costruzione SGF 150 EPDM-55 G1/2-IG



Dati tecnici

Materiale della ventosa	EPDM
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Diametro interno del tubo (raccomandato) d	9,0 mm
Raggio pezzo min. (convesso)	2.000,0 mm
Forza di presa (-600 mbar)	1.060,00 N
Peso	490,00 g
Volume	64,876 cm³
Misura	150,00
Forza di presa d2	730,00 N
Numero di pieghe	0,0
Famiglia di prodotti	SGF

Nota: Forza di presa: Le forze di presa indicate sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e con una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - non includono un fattore di sicurezza
Diametro del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza del tubo flessibile di circa 2 m

Art.-Nr.: 10.01.01.13019



Dati di ordinazione accessori 10.01.01.13019

Typ		Numero articolo
Filtro tondo	SIEB 27x1 MS-A2 130 0.13/0.06	10.07.01.00110
Valvola ad impulsi	TV G1/4-AG 13	10.05.10.00061
Rivestimenti di protezione	PC 150	10.01.01.13087
Copertura per ventosa	SU 160	10.01.01.12438
Flexolink HD	FLK-HD G3/8-AG	10.07.06.00235
Flexolink HD	FLK-HD G1/4-IG	10.07.06.00241
Flexolink HD	FLK-HD G1/2-IG	10.07.06.00242



Dati di ordinazione pezzi di ricambio 10.01.01.13019

Typ		Numero articolo
Vite di chiusura senza collare	VRS-S G1/4-AG	10.08.06.00048
Anello tenuta piastra aspiraz. SGF	DR-SGF 150 EPDM-55	10.01.01.13018

