

Art.-Nr.: 10.01.01.13047



SGPN 15 FPM-65 G1/8-IG


Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Caoutchouc fluoré FPM
Dureté de la matière [Shore A]	65,0 Shore A
Taille	15,00
Raccord de vide	G1/8"-F
Matière de l'insert	Aluminium

La ventouse SGPN (pièce en élastomère + insert de connexion) est livrée non montée. Contenu de la livraison :

- Ventouse de type SGP – pièce en élastomère, disponible en différents diamètres et matières
- Insert de connexion de type SA-NIP – disponible en différents filetages

Pièces de rechange disponibles : ventouse SGP, insert de connexion SA-NIP



Données de construction SGPN 15 FPM-65 G1/8-IG

Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H	22,00 mm
Diamètre nominal dn	3,50 mm
Filetage G1	G1/8"-F
Longueur du filetage LG1	8,0 mm
Taille de la clé SW1	14,0 mm
Allongement du ressort Z	0,9 mm
Diamètre Ds	14,5 mm
Diamètre Dmax(S)	15,5 mm

Note : Tolérances dimensionnelles acceptables pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3



Art.-Nr.: 10.01.01.13047

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Caoutchouc fluoré FPM
Dureté de la matière [Shore A]	65,0 Shore A
Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d	2,0 mm
Force d'aspiration (-600mbar)	5,50 N
Poids propre	4,50 g
Volume	0,278 cm ³
Taille	15,00
Nombre de soufflets	0,0
Famille de produits	SGPN

Remarque : Force d'aspiration : les valeurs de force d'aspiration sont des valeurs théoriques obtenues à un vide de -0,6 bar et sur une surface de pièce sèche, lisse et régulière ; elles sont indiquées sans coefficient de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : le diamètre de tuyau recommandé correspond à une longueur de tuyau d'environ 2 m.

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.01.13047

**Données de commande pièce de rechange 10.01.01.13047**

Typ	Nombre d'article
Inserts de raccordement de ventouses SA-NIP N016 G1/8-IG DN350	10.01.06.05731

**Données de commande pièces d'usure 10.01.01.13047**

Typ	Nombre d'article
Ventouse plate (ronde) SGP 15 FPM-65 N016	10.01.01.12908

