



Art.-Nr.: 10.01.01.13084



SA-NIP N055 M5-AG DN100

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière	Aluminium
Filetage G1	M5-M
Longueur d'adaptation	3,50 mm



Données de construction SA-NIP N055 M5-AG DN100

Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L1	10,70 mm
Longueur L2	2,10 mm
Longueur L	3,50 mm
Diamètre extérieur D2	2,1 mm
Diamètre extérieur D	2,50 mm
Diamètre nominal dn	1,00 mm
Filetage G1	M5-M
Longueur du filetage LG1	4,5 mm
Taille de la clé SW1	7,0 mm
Longueur L3	0,60 mm



Données techniques

Attribut	Valeur
Famille d'insert	N 055
Poids propre	0,60 g
Matière	Aluminium



Inserts de raccordement de ventouses

SA-NIP N055 M5-AG DN100



Art.-Nr.: 10.01.01.13084



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.01.13084



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.13084