



Art.-Nr.: 10.01.01.13084



SA-NIP N055 M5-AG DN100

Datos técnicos

Atributo	Valor
Material	Aluminio
Rosca G1	M5-MA
Longitud de montaje	3,50 mm



Datos de diseño SA-NIP N055 M5-AG DN100

Datos de diseño

Atributo	Valor
Longitud L1	10,70 mm
Longitud L2	2,10 mm
Longitud L	3,50 mm
Diámetro exterior D2	2,1 mm
Diámetro exterior D	2,50 mm
Diámetro nominal dn	1,00 mm
Rosca G1	M5-MA
Longitud de rosca LG1	4,5 mm
Tamaño de la llave SW1	7,0 mm
Longitud L3	0,60 mm



Datos técnicos

Atributo	Valor
Familia de boquillas	N 055
Peso	0,60 g
Material	Aluminio



Boquillas de conexión de ventosa

SA-NIP N055 M5-AG DN100



Art.-Nr.: 10.01.01.13084



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.01.13084



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.13084