Ventouse plate (ronde)

SPL 40 POM-NBR G1/8-IG

Art.-Nr.: 10.01.01.13104

SPL 40 POM-NBR G1/8-IG

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Polyoxyméthylène perbunan POM-NBR
Taille	40,00
Connexion	G1/8-IG

La ventouse plate SPL POM-NBR est livrée montée. Disponible en différents diamètres.



Données de construction SPL 40 POM-NBR G1/8-IG

Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H	20,50 mm
Diamètre de la tête Dk	42,0 mm
Filetage G1	G1/8"-F
Longueur du filetage LG1	9,5 mm
Taille de la clé SW1	17,0 mm
Allongement du ressort Z	2,0 mm
Diamètre Ds	39,0 mm

Note : Tolérances dimensionnelles acceptables pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Contacter Schmalz : Schmalz S.A.S • Le Prométhée • 65, Avenue du Général de Gaulle • 77420 Champs-sur-Marne • +33 1 6473 1730 • schmalz@schmalz.fr

Ventouse plate (ronde)

SPL 40 POM-NBR G1/8-IG

Art.-Nr.: 10.01.01.13104

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Polyoxyméthylène perbunan POM-NBR
Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d	4,0 mm
Force d'aspiration (-600mbar)	70,00 N
Poids propre	28,0 g
Volume	4,700 cm^3
Connexion	G1/8-IG
Famille de produits	SPL

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.

Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : **www.schmalz.com/10.01.01.13104**

Contacter Schmalz : Schmalz S.A.S • Le Prométhée • 65, Avenue du Général de Gaulle • 77420 Champs-sur-Marne • +33 1 6473 1730 • schmalz@schmalz.fr