Piastra di aspirazione (tonda)

SPL 115 POM-NBR G1/4-IG

Art.-Nr.: 10.01.01.13110

SPL 115 POM-NBR G1/4-IG

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Poliossimetilene perbunan POM NBR
Misura	115,00
Connessione	G1/4-IG

La piastra di aspirazione SPL POM-NBR viene fornita montata. Disponibile in diversi diametri.



Dati di costruzione SPL 115 POM-NBR G1/4-IG

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H	30,50 mm
Diametro della testa Dk	118,0 mm
Filettatura G1	G1/4"-IG
Lunghezza della filettatura LG1	12,0 mm
Misura della chiave SW1	22,0 mm
Freccia elastica Z	4,0 mm
Diametro Ds	113,0 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Contattare Schmalz: Schmalz s.r.l. • Via Ticino 105 • 28066 Galliate (NO) • +39 0321 621 510 • schmalz@schmalz.it

Piastra di aspirazione (tonda)

SPL 115 POM-NBR G1/4-IG

Art.-Nr.: 10.01.01.13110

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Poliossimetilene perbunan POM NBR
Diametro interno del tubo (raccomandato) d	9,0 mm
Forza di presa (-600 mbar)	600,00 N
Peso	280,0 g
Volume	91,200 cm^3
Connessione	G1/4-IG
Famiglia di prodotti	SPL

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: **www.schmalz.com/10.01.01.13110**

Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.01.01.13110

Typ		codice articolo
Anello a V	V-RING 105x18 V-110 S NBR	10.07.08.00161

Contattare Schmalz: Schmalz s.r.l. • Via Ticino 105 • 28066 Galliate (NO) • +39 0321 621 510 • schmalz@schmalz.it