

Art.-Nr.: 10.01.01.13136



Технические данные


Attribute	Value
Материал	алюминий
Форма	Стандартный расход
Подсоединение сжатого воздуха	G1/8"-F
Диаметр	120,0 mm

SBS 120 SF G1/8-IG AL

Плавающая присоска SBS поставляется в сборе. Сборка состоит из:

- Плавающая присоска типа SBS — доступна в различных диаметрах
- Эластомерный буфер из материала HT1
- Опциональное добавление продукта: центральная опора

Доступные запасные части: резиновый буфер, фрикционное кольцо



Конструктивные данные

Attribute	Value
Ширина B	121,50 mm
Высота H1	17,40 mm
Высота H	17,00 mm
Наружный диаметр D	120,00 mm
Резьба G1	G1/8"-F
Длина резьбы LG1	5,0 mm
Резьба G2	M4-F
Длина резьбы LG2	10,0 mm
Длина резьбы LG3	6,0 mm
Форма отверстия X1	105,0 mm

Конструктивные данные SBS 120 SF G1/8-IG AL



Art.-Nr.: 10.01.01.13136




Технические данные

Attribute	Value
Вес	390,0 g
Потребление воздуха [л/мин]	225,0 l/min
Потребление воздуха	13,500 m³/h
Сила удержания	89,0 N
Диапазон давления (рабочее давление) [бар]	1,0 ... 6,0 бар
Семейство продуктов	SBS

Note: Air consumption: The values provided are based on an operating pressure of 5 bar, measured on a suction-tight workpiece. The actual values may differ depending on the properties of the workpiece.



Рабочие характеристики



Сила удержания



Сила удержания

Тип	1	2	3	4	5	6
SBS 60 SF	2.50	6.00	9.00	11.50	14.00	16.00
SBS 100 SF	8.00	18.00	29.00	38.00	46.00	51.00
SBS 120 SF	28.00	50.00	67.00	78.00	90.00	98.00



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.13136


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.13136

Art.-Nr.: 10.01.01.13136



Данные для заказа Аксессуары **10.01.01.13136**

Тип		Количество предметов
Поверхность трения (для спец. захватов)	REIB-FL SBS HT1-60	10.01.01.12593



Данные для заказа Запасные части **10.01.01.13136**

Тип		Количество предметов
Поверхность трения (для спец. захватов)	REIB-FL SBS HT1-60	10.01.01.12593

