

Art.-Nr.: 10.01.01.13139



SBS 120 HF G1/8-IG AL


Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale	Alluminio
Forma	Flusso elevato
Attacco aria compressa	G1/8"-IG
Diametro	120,0 mm

La ventosa flottante SBS viene fornita montata. Il prodotto è costituito da:

- Ventosa flottante del tipo SBS – disponibile in diversi diametri
- Tampone in elastomero di materiale HT1
- Complementi del prodotto (opzionale): sostegno centrale

Parti di ricambio disponibili: Tampone in elastomero, anello di attrito



Dati di costruzione SBS 120 HF G1/8-IG AL

Dati di costruzione


Attributo	Valore
Larghezza B	121,50 mm
Altezza H1	17,40 mm
Altezza H	17,00 mm
Diametro esterno D	120,00 mm
Filettatura G1	G1/8"-IG
Lunghezza della filettatura LG1	5,0 mm
Filettatura G2	M4-IG
Lunghezza della filettatura LG2	10,0 mm
Lunghezza della filettatura LG3	6,0 mm
Griglia forata X1	105,0 mm
Filettatura G3	G1/8"-IG

Art.-Nr.: 10.01.01.13139


**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Peso	390,00 g
Consumo d'aria [l/min]	420,0 l/min
Consumo d'aria	25,200 m³/h
Forza di presa	104,0 N
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	1,0 ... 6,0 bar
Famiglia di prodotti	SBS

Nota: Forza di presa: I valori indicati si riferiscono a una pressione di esercizio di 5 bar, misurata su un pezzo poroso. A seconda delle caratteristiche del pezzo, i valori effettivi possono divergere da quelli indicati.

**Dati sulle prestazioni**

Consumo d'aria



Forza di presa

**Consumo d'aria**

Typ	2	3	4	5	6
SBS 20...40 HF	65	85	110	140	170
SBS 60 HF	110	150	180	220	250
SBS 100/120 HF	205	280	350	420	490



Art.-Nr.: 10.01.01.13139

**Forza di presa**

Typ	1	2	3	4	5	6
SBS 60 HF	3.20	7.60	12.60	16.00	19.00	21.50
SBS 100 HF	9.00	19.50	31.00	42.00	52.00	61.00
SBS 120 HF	18.50	40.00	61.00	82.00	103.00	120.00

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.01.13139

**Dati di ordinazione pezzi di ricambio 10.01.01.13139**

Typ	Numero articolo
Superficie d'attrito (pinze spec.)	REIB-FL SBS HT1-60 10.01.12593

