


Art.-Nr.: 10.01.01.13154



Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Material de alta temperatura HT1
Dureza del material [Shore A]	60,0 Shore A
Tamaño	350,00
Conexión	G1/2"-HE


SGF-HS 350 HT1-60 G1/2-IG

La placa de ventosa SGF (junta anular + placa soporte) se suministra montada. El producto se compone de:

- Junta anular del tipo DR-SGF – pieza elastomérica, disponible en diversos diámetros
- Placa soporte de aluminio con diversas roscas

Repuestos disponibles: junta anular DR-SGF

Accesorios disponibles: válvula palpadora, tamiz redondo



Datos de diseño

Atributo	Valor
Longitud L2	76,00 mm
Altura H	26,80 mm
d2	317,0 mm
Rosca G1	G1/2"-HE
Longitud de rosca LG1	14,5 mm
Rosca G2	G1/4"-HE
Longitud de rosca LG2	14,5 mm
Longitud de rosca LG3	12,0 mm
Tamaño del orificio d3	170,0 mm
Dmk	58,3 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3

Datos de diseño SGF-HS 350 HT1-60 G1/2-IG



Art.-Nr.: 10.01.01.13154

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Material de ventosa	Material de alta temperatura HT1
Dureza del material [Shore A]	60,0 Shore A
Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d	12,0 mm
Radio de la pieza mín. (convexo)	3.000,0 mm
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	5.700,00 N
Peso	2.040,0 g
Volumen	779,435 cm ³
Tamaño	350,00
Fuerza de aspiración d2	4.730,00 N
Número de pliegues	0,0
Familia de productos	SGF

Nota: Fuerza de aspiración: Las fuerzas de aspiración indicadas son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - no incluyen factor de seguridad Diámetro de la manguera: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de 2 m aprox.

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.01.13154

**Pedir accesorios de datos 10.01.01.13154**

Typ		n
Tamiz redondo	SIEB 27x1 MS-A2 100 0.1/0.06	10.07.01.00110
Válvula palpadora	TV G1/4-AG 13	10.05.10.00061
Fundas protectoras	PC 350	10.01.01.13092
Funda para ventosa	SU 360	10.01.01.12842
Flexolink HD	FLK-HD G3/8-AG	10.07.06.00235
Flexolink HD	FLK-HD G1/4-IG	10.07.06.00241
Flexolink HD	FLK-HD G1/2-IG	10.07.06.00242

**Datos de pedido de piezas de recambio 10.01.01.13154**

Typ		n
Tornillo de cierre sin reborde	VRS-S G1/4-AG	10.08.06.00048

