

Module de ventouse à coussin d'air
SBSm 14 90-3 4/2 90




Art.-Nr.: 10.01.01.13171



SBSm 14 90-3 4/2 90

Données techniques

Attribut	Valeur
Connexion	Flexible 4/2
Longueur L	30,85 mm
Largeur B	14,00 mm
Angle d'orientation W	90,0 °
Angle de rayonnement	90,0 °
Nombre de trous	3



Données de construction SBSm 14 90-3 4/2 90

Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L	30,85 mm
Largeur B2	11,00 mm
Largeur B	14,00 mm
Hauteur H	21,60 mm
Diamètre intérieur d	4,20 mm
Angle d'orientation W	90,0 °
Angle de rayonnement	90,0 °
Filetage G4	M4-M



Données techniques

Attribut	Valeur
Poids propre	11,0 g
Plage de pression (pression de service) [bar]	0,5 ... 6,0 bar



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.13171

Module de ventouse à coussin d'air

SBSm 14 90-3 4/2 90



Art.-Nr.: 10.01.01.13171



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.01.13171



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.13171