


Art.-Nr.: 10.01.01.13171



SBSm 14 90-3 4/2 90

Datos técnicos

Atributo	Valor
Conexión	Tubo flex. 4/2
Longitud L	30,85 mm
Anchura B	14,00 mm
Ángulo de giro W	90,0 °
Ángulo de radiación	90,0 °
Número de orificios	3



Datos de diseño SBSm 14 90-3 4/2 90

Datos de diseño

Atributo	Valor
Longitud L	30,85 mm
Anchura B2	11,00 mm
Anchura B	14,00 mm
Altura H	21,60 mm
Diámetro interior d	4,20 mm
Ángulo de giro W	90,0 °
Ángulo de radiación	90,0 °
Rosca G4	M4-MA

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Peso	11,0 g
Margen de presión (presión operativa) [bar]	0,5 ... 6,0 bar



Módulo de ventosa flotante

SBSm 14 90-3 4/2 90



Art.-Nr.: 10.01.01.13171



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.01.13171



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.13171