

Bague d'étanch. p. vent. plate SGF  
**DR-SGF-HS 150 HT1-60**



Art.-Nr.: 10.01.01.13176




### Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Matière haute température HT1
Dureté de la matière [Shore A]	60,0 Shore A
Taille	150,00
Hauteur H	25,90 mm

DR-SGF-HS 150 HT1-60

### Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H	25,90 mm
d2	126,0 mm
Allongement du ressort Z	7,5 mm
Diamètre Ds	148,5 mm
Diamètre Dmax(S)	165,0 mm



Données de construction DR-SGF-HS 150 HT1-60



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.13176](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.13176)

Bague d'étanch. p. vent. plate SGF  
**DR-SGF-HS 150 HT1-60**



Art.-Nr.: 10.01.01.13176



### Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Matière haute température HT1
Dureté de la matière [Shore A]	60,0 Shore A
Rayon min. de la pièce (convexe)	2.000,0 mm
Force d'aspiration (-600mbar)	1.060,00 N
Poids propre	106,6 g
Volume	119,000 cm <sup>3</sup>
Taille	150,00
Nombre de soufflets	0,0
Famille de produits	DR-SGF



### Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : [www.schmalz.com/10.01.01.13176](http://www.schmalz.com/10.01.01.13176)



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.13176](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.13176)