




SGF-HS 150 HT1-60 G1/2-IG

La piastra di aspirazione SGF (anello di tenuta + piastra portante) viene fornita montata. Il prodotto è costituito da:

- Anello di tenuta del tipo DR-SGF – parte in elastomero, disponibile in diversi diametri
- Piastra portante in alluminio con diverse filettature

Parti di ricambio disponibili: anello di tenuta DR-SGF

Accessori disponibili: valvola ad impulsi, filtro tondo



Dati di costruzione SGF-HS 150 HT1-60 G1/2-IG

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Materiale a temperatura elevata HT1
Durezza del materiale [Shore A]	60,0 Shore A
Misura	150,00
Connessione	G1/2"-IG

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L2	26,50 mm
Altezza H	25,90 mm
d2	126,0 mm
Filettatura G1	G1/2"-IG
Lunghezza della filettatura LG1	14,0 mm
Filettatura G2	G1/4"-IG
Lunghezza della filettatura LG2	14,0 mm
Misura del foro d3	70,0 mm
Dmk	58,3 mm
Freccia elastica Z	7,5 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Art.-Nr.: 10.01.01.13178

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Materiale a temperatura elevata HT1
Durezza del materiale [Shore A]	60,0 Shore A
Diametro interno del tubo (raccomandato) d	9,0 mm
Raggio pezzo min. (convesso)	700,0 mm
Forza di presa (-600 mbar)	1.060,00 N
Peso	320,0 g
Volume	119,000 cm ³
Misura	150,00
Forza di presa d2	730,00 N
Numero di pieghe	0,0
Famiglia di prodotti	SGF

Nota: Forza di presa: Le forze di presa indicate sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e con una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - non includono un fattore di sicurezza
 Diametro del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza del tubo flessibile di circa 2 m

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.01.13178

**Ordinare gli accessori dati 10.01.01.13178**

Typ		codice articolo
Filtro tondo	SIEB 27x1 MS-A2 100 0.1/0.06	10.07.01.00110
Valvola ad impulsi	TV G1/4-AG 13	10.05.10.00061
Rivestimenti di protezione	PC 150	10.01.01.13087
Copertura per ventosa	SU 160	10.01.01.12438
Flexolink HD	FLK-HD G3/8-AG	10.07.06.00235
Flexolink HD	FLK-HD G1/4-IG	10.07.06.00241
Flexolink HD	FLK-HD G1/2-IG	10.07.06.00242

**Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.01.01.13178**

Typ		codice articolo
Vite di chiusura senza collare	VRS-S G1/4-AG	10.08.06.00048
Anello tenuta piastra aspiraz. SGF	DR-SGF-HS 150 HT1-60	10.01.01.13176

