

Ventouse plate (ronde)

SGF 125 HT1-60 G3/8-IG

Art.-Nr.: 10.01.01.13205



SGF 125 HT1-60 G3/8-IG

La ventouse plate SGF (bague d'étanchéité + plaque support) est livrée montée. Le produit consiste en :


- Bague d'étanchéité de type DR-SGF - pièce en élastomère, disponible en différents diamètres
- Plaque support en aluminium en différents filetages

Pièces de rechange disponibles : bague d'étanchéité DR-SGF

Accessoires disponibles : palpeur mécanique, tamis (rond)

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Matière haute température HT1
Dureté de la matière [Shore A]	60,0 Shore A
Taille	125,00
Connexion	G3/8"-F



Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L2	26,50 mm
Hauteur H	21,40 mm
d2	100,0 mm
Filetage G1	G3/8"-F
Longueur du filetage LG1	14,0 mm
Filetage G2	G1/4"-F
Longueur du filetage LG2	14,0 mm
Taille du trou d3	70,0 mm
Allongement du ressort Z	3,0 mm
Diamètre Ds	123,0 mm

Note : Tolérances dimensionnelles acceptables pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Données de construction SGF 125 HT1-60 G3/8-IG



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.13205

Ventouse plate (ronde)

SGF 125 HT1-60 G3/8-IG



Art.-Nr.: 10.01.01.13205



Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Matière haute température HT1
Dureté de la matière [Shore A]	60,0 Shore A
Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d	9,0 mm
Rayon min. de la pièce (convexe)	1.500,0 mm
Force d'aspiration (-600mbar)	730,00 N
Poids propre	290,00 g
Volume	43,784 cm ³
Taille	125,00
Force d'aspiration d2	470,00 N
Nombre de soufflets	0,0
Famille de produits	SGF

Note : Force d'aspiration : Les forces d'aspiration indiquées sont des valeurs théoriques à un vide de -0,6 bar et avec une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles ne comprennent pas de facteur de sécurité Diamètre du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se rapporte à une longueur de tuyau d'environ 2 m



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.01.13205



Données de commande accessoires 10.01.01.13205

Typ	Nombre d'article
Palpeur mécanique	10.05.10.00061
Tamis (rond)	10.07.01.00215
Housses de protection	10.01.01.13086
Couverture pour ventouse	10.01.01.12437
Flexolink HD	10.07.06.00235
Flexolink HD	10.07.06.00241
Flexolink HD	10.07.06.00242



Données de commande pièce de rechange 10.01.01.13205

Typ	Nombre d'article
Vis de fermeture sans embase	10.08.06.00048
Bague d'étanch. p. vent. plate SGF	10.01.01.12890



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.13205

2