

Ventosa piatta (tonda)

SPF 10 ED-65 M5-AG



Art.-Nr.: 10.01.01.13237



Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Elastodur ED
Durezza del materiale [Shore A]	65,0 Shore A
Misura	10,00
Filettatura G1	M5-AG


SPF 10 ED-65 M5-AG

La ventosa SPF (parte in elastomero + elemento di collegamento) viene fornita montata. Il prodotto è costituito da:

- Ventosa del tipo SPF – parte in elastomero, disponibile in diversi diametri
- Elemento di collegamento del tipo SC – disponibile con diverse filettature

Parti di ricambio disponibili: ventosa SPF, Schmalz-Connector

Accessorio disponibili: filtro tondo



Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H	13,50 mm
Diametro nominale dn	1,80 mm
Filettatura G1	M5-AG
Lunghezza della filettatura LG1	4,7 mm
Misura della chiave SW1	8,0 mm
Freccia elastica Z	1,0 mm
Diametro Ds	10,5 mm
Diametro Dmax(S)	12,0 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Dati di costruzione SPF 10 ED-65 M5-AG



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.13237

1

Art.-Nr.: 10.01.01.13237

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Elastodur ED
Durezza del materiale [Shore A]	65,0 Shore A
Diametro interno del tubo (raccomandato) d	4,0 mm
Raggio pezzo min. (convesso)	8,0 mm
Forza di strappo	5,20 N
Forza di presa (-600 mbar)	4,40 N
Peso	1,0 g
Forza laterale	3,5 N
Volume	0,297 cm ³
Misura	10,00
Numero di pieghe	0,0
Famiglia di prodotti	SPF

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.01.13237

**Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.01.01.13237**

Typ		codice articolo
Schmalz-Connector	SC 030 M5-AG	10.01.06.02802

**Dati per l'ordinazione delle parti soggette a usura 10.01.01.13237**

Typ		codice articolo
Aspiratore piatto (tondo)	SPF 10 ED-65 SC030	10.01.01.12894

