



SPF 10 ED-65 M5-AG

Vantuz SPF (elastomer parça + bağlantı elemanı) monte edilmiş olarak teslim edilir:


- SPF tipi vantuz - elastomer parça, çeşitli çaplarda mevcuttur
- SC tipi bağlantı elemanı - çeşitli dişlerle mevcuttur

Mevcut yedek parçalar: vantuz SPF, Schmalz-Connector

Mevcut aksesuarlar: filtre süzgeci (elek, yuvarlak)

Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Elastodur ED
Malzeme sertliği [Shore A]	65.0 Shore A
Boyut	10.00
Diş G1	M5-M



Tasarım verileri SPF 10 ED-65 M5-AG

Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H	13.50 mm
Nominal çap dn	1.80 mm
Diş G1	M5-M
Diş uzunluğu LG1	4.7 mm
Anahtar boyutu SW1	8.0 mm
Yay stroku Z	1.0 mm
Çap Ds	10.5 mm
Çap Dmax(S)	12.0 mm

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları

Art.-Nr.: 10.01.01.13237



Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Elastodur ED
Malzeme sertliği [Shore A]	65.0 Shore A
Hortum çapı (tavsiye edilen) d	4.0 mm
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	8.0 mm
Çekme kuvveti	5.20 N
Emme kuvveti (-600mbar)	4.40 N
Ağırlık	1.0 g
Yanal kuvvet	3.5 N
Cilt	0.297 cm ³
Boyut	10.00
Körük Sayısı	0.0
Ürün ailesi	SPF

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.13237



Yedek parçalar için sipariş verileri 10.01.01.13237

Typ	Ürün numarası
Schmalz-Konnektör	SC 030 M5-AG
	10.01.06.02802



Aşınma parçaları için sipariş verileri 10.01.01.13237

Typ	Ürün numarası
Düz vantuz (yuvarlak)	SPF 10 ED-65 SC030
	10.01.01.12894

