

Art.-Nr.: 10.01.01.13238




SPF 15 ED-65 G1/8-AG

La ventouse SPF (pièce en élastomère + élément de fixation) est livrée montée. Le produit consiste en :

- Ventouse de type SPF – pièce en élastomère, disponible en différents diamètres
- Élément de fixation de type SC – disponible en différents filetages

Pièces de rechange disponibles : ventouse SPF, Schmalz-Connector

Accessoires disponibles : tamis (rond)



Données de construction SPF 15 ED-65 G1/8-AG

### Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Elastodur ED
Dureté de la matière [Shore A]	65,0 Shore A
Taille	15,00
Filetage G1	G1/8"-M

### Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H	16,00 mm
Diamètre nominal dn	4,10 mm
Filetage G1	G1/8"-M
Longueur du filetage LG1	7,5 mm
Taille de la clé SW1	14,0 mm
Allongement du ressort Z	1,5 mm
Diamètre Ds	16,4 mm
Diamètre Dmax(S)	18,5 mm

Note : Tolérances dimensionnelles acceptables pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Art.-Nr.: 10.01.01.13238

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Elastodur ED
Dureté de la matière [Shore A]	65,0 Shore A
Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d	4,0 mm
Rayon min. de la pièce (convexe)	13,0 mm
Force de rupture	11,00 N
Force d'aspiration (-600mbar)	9,80 N
Poids propre	5,9 g
Force latérale	7,9 N
Volume	0,758 cm <sup>3</sup>
Taille	15,00
Nombre de soufflets	0,0
Famille de produits	SPF

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : [www.schmalz.com/10.01.01.13238](http://www.schmalz.com/10.01.01.13238)

**Données de commande des pièces de rechange 10.01.01.13238**

Typ	num
Schmalz-Connector	SC 040 G1/8-AG
	10.01.06.02490

**Données de commande des pièces d'usure 10.01.01.13238**

Typ	num
Ventouse plate (ronde)	SPF 15 ED-65 SC040
	10.01.01.12895

