



SPF 15 ED-65 G1/8-IG

Vantuz SPF (elastomer parça + bağlantı elemanı) monte edilmiş olarak teslim edilir:

- SPF tipi vantuz - elastomer parça, çeşitli çaplarda mevcuttur
- SC tipi bağlantı elemanı - çeşitli dişlerle mevcuttur

Mevcut yedek parçalar: vantuz SPF, Schmalz-Connector

Mevcut aksesuarlar: filtre süzgeci (elek, yuvarlak)


Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Elastodur ED
Malzeme sertliği [Shore A]	65.0 Shore A
Boyut	15.00
Diş G1	G1/8"-F

Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H	24.00 mm
Nominal çap dn	4.10 mm
Diş G1	G1/8"-F
Diş uzunluğu LG1	8.0 mm
Anahtar boyutu SW1	14.0 mm
Yay stroku Z	1.5 mm
Çap Ds	16.4 mm
Çap Dmax(S)	18.5 mm

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları



Tasarım verileri SPF 15 ED-65 G1/8-IG

Art.-Nr.: 10.01.01.13239



Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Elastodur ED
Malzeme sertliği [Shore A]	65.0 Shore A
Hortum çapı (tavsiye edilen) d	4.0 mm
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	13.0 mm
Çekme kuvveti	11.00 N
Emme kuvveti (-600mbar)	9.80 N
Ağırlık	6.1 g
Yanal kuvvet	7.9 N
Cilt	0.758 cm ³
Boyut	15.00
Körük Sayısı	0.0
Ürün ailesi	SPF

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.13239



Yedek parçalar için sipariş verileri 10.01.01.13239

Typ	Ürün numarası
Schmalz-Konnektör	SC 040 G1/8-IG
	10.01.06.02482



Aşınma parçaları için sipariş verileri 10.01.01.13239

Typ	Ürün numarası
Düz vantuz (yuvarlak)	SPF 15 ED-65 SC040
	10.01.01.12895

