



SPF 20 ED-65 G1/8-AG

Dati tecnici


Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Elastodur ED
Durezza del materiale [Shore A]	65,0 Shore A
Misura	20,00
Filettatura G1	G1/8"-AG

La ventosa SPF (parte in elastomero + elemento di collegamento) viene fornita montata. Il prodotto è costituito da:

- Ventosa del tipo SPF – parte in elastomero, disponibile in diversi diametri
- Elemento di collegamento del tipo SC – disponibile con diverse filettature

Parti di ricambio disponibili: ventosa SPF, Schmalz-Connector

Accessorio disponibili: filtro tondo



Dati di costruzione SPF 20 ED-65 G1/8-AG

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H	17,00 mm
Diametro nominale dn	4,10 mm
Filettatura G1	G1/8"-AG
Lunghezza della filettatura LG1	7,5 mm
Misura della chiave SW1	14,0 mm
Freccia elastica Z	2,0 mm
Diametro Ds	21,4 mm
Diametro Dmax(S)	23,3 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Art.-Nr.: 10.01.01.13240

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Elastodur ED
Durezza del materiale [Shore A]	65,0 Shore A
Diametro interno del tubo (raccomandato) d	4,0 mm
Raggio pezzo min. (convesso)	20,0 mm
Forza di strappo	19,20 N
Forza di presa (-600 mbar)	16,00 N
Peso	6,9 g
Forza laterale	10,5 N
Volume	1,131 cm ³
Misura	20,00
Numero di pieghe	0,0
Famiglia di prodotti	SPF

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.01.13240

**Ordinare gli accessori dati 10.01.01.13240**

Typ	codice articolo
Filtro tondo	SIEB 11x1 MS-A2 280 0.28/0.16
	10.07.01.00309

**Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.01.01.13240**

Typ	codice articolo
Schmalz-Connector	SC 040 G1/8-AG
	10.01.06.02490

**Dati per l'ordinazione delle parti soggette a usura 10.01.01.13240**

Typ	codice articolo
Aspiratore piatto (tondo)	SPF 20 ED-65 SC040
	10.01.01.12370

