




SPF 20 ED-65 G1/8-AG

Vantuz SPF (elastomer parça + bağlantı elemanı) monte edilmiş olarak teslim edilir:

- SPF tipi vantuz - elastomer parça, çeşitli çaplarda mevcuttur
- SC tipi bağlantı elemanı - çeşitli dişlerle mevcuttur

Mevcut yedek parçalar: vantuz SPF, Schmalz-Connector

Mevcut aksesuarlar: filtre süzgeci (elek, yuvarlak)



Tasarım verileri SPF 20 ED-65 G1/8-AG

## Teknik veriler

| Attribute                  | Value        |
|----------------------------|--------------|
| Vantuz malzemesi           | Elastodur ED |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 65.0 Shore A |
| Boyut                      | 20.00        |
| Diş G1                     | G1/8"-M      |

## Tasarım verileri

| Attribute                                                                                   | Value    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Yükseklik H                                                                                 | 17.00 mm |
| Nominal çap dn                                                                              | 4.10 mm  |
| Diş G1                                                                                      | G1/8"-M  |
| Diş uzunluğu LG1                                                                            | 7.5 mm   |
| Anahtar boyutu SW1                                                                          | 14.0 mm  |
| Yay stroku Z                                                                                | 2.0 mm   |
| Çap Ds                                                                                      | 21.4 mm  |
| Çap Dmax(S)                                                                                 | 23.3 mm  |
| Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları |          |

Art.-Nr.: 10.01.01.13240

**Teknik veriler**

| Attribute                          | Value                 |
|------------------------------------|-----------------------|
| Vantuz malzemesi                   | Elastodur ED          |
| Malzeme sertliği [Shore A]         | 65.0 Shore A          |
| Hortum çapı (tavsiye edilen) d     | 4.0 mm                |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 20.0 mm               |
| Çekme kuvveti                      | 19.20 N               |
| Emme kuvveti (-600mbar)            | 16.00 N               |
| Ağırlık                            | 6.9 g                 |
| Yanal kuvvet                       | 10.5 N                |
| Cilt                               | 1.131 cm <sup>3</sup> |
| Boyut                              | 20.00                 |
| Körük Sayısı                       | 0.0                   |
| Ürün ailesi                        | SPF                   |

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: [www.schmalz.com/10.01.01.13240](http://www.schmalz.com/10.01.01.13240)

**Veri aksesuarları sipariş edin 10.01.01.13240**

| Typ            | Ürün numarası                 |
|----------------|-------------------------------|
| Elek, yuvarlak | SIEB 11x1 MS-A2 280 0.28/0.16 |
|                | 10.07.01.00309                |

**Yedek parçalar için sipariş verileri 10.01.01.13240**

| Typ               | Ürün numarası  |
|-------------------|----------------|
| Schmalz-Konnektör | SC 040 G1/8-AG |
|                   | 10.01.06.02490 |

**Aşınma parçaları için sipariş verileri 10.01.01.13240**

| Typ                   | Ürün numarası      |
|-----------------------|--------------------|
| Düz vantuz (yuvarlak) | SPF 20 ED-65 SC040 |
|                       | 10.01.01.12370     |

