

Art.-Nr.: 10.01.01.13240



SPF 20 ED-65 G1/8-AG

Données techniques


Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Elastodur ED
Dureté de la matière [Shore A]	65,0 Shore A
Taille	20,00
Filetage G1	G1/8"-M

La ventouse SPF (pièce en élastomère + élément de fixation) est livrée montée. Le produit consiste en :

- Ventouse de type SPF – pièce en élastomère, disponible en différents diamètres
- Élément de fixation de type SC – disponible en différents filetages

Pièces de rechange disponibles : ventouse SPF, Schmalz-Connector

Accessoires disponibles : tamis (rond)



Données de construction SPF 20 ED-65 G1/8-AG

Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H	17,00 mm
Diamètre nominal dn	4,10 mm
Filetage G1	G1/8"-M
Longueur du filetage LG1	7,5 mm
Taille de la clé SW1	14,0 mm
Allongement du ressort Z	2,0 mm
Diamètre Ds	21,4 mm
Diamètre Dmax(S)	23,3 mm

Note : Tolérances dimensionnelles acceptables pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Art.-Nr.: 10.01.01.13240

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Elastodur ED
Dureté de la matière [Shore A]	65,0 Shore A
Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d	4,0 mm
Rayon min. de la pièce (convexe)	20,0 mm
Force de rupture	19,20 N
Force d'aspiration (-600mbar)	16,00 N
Poids propre	6,9 g
Force latérale	10,5 N
Volume	1,131 cm ³
Taille	20,00
Nombre de soufflets	0,0
Famille de produits	SPF

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.01.13240

**Données de commande des accessoires 10.01.01.13240**

Typ	num
Tamis (rond)	SIEB 11x1 MS-A2 280 0.28/0.16 10.07.01.00309

**Données de commande des pièces de rechange 10.01.01.13240**

Typ	num
Schmalz-Connector	SC 040 G1/8-AG 10.01.06.02490

**Données de commande des pièces d'usure 10.01.01.13240**

Typ	num
Ventouse plate (ronde)	SPF 20 ED-65 SC040 10.01.01.12370


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.13240