


Art.-Nr.: 10.01.01.13241



SPF 20 ED-65 G1/8-IG

**Dati tecnici**


| Attributo                       | Valore       |
|---------------------------------|--------------|
| Materiale della ventosa         | Elastodur ED |
| Durezza del materiale [Shore A] | 65,0 Shore A |
| Misura                          | 20,00        |
| Filettatura G1                  | G1/8"-IG     |

La ventosa SPF (parte in elastomero + elemento di collegamento) viene fornita montata. Il prodotto è costituito da:

- Ventosa del tipo SPF – parte in elastomero, disponibile in diversi diametri
- Elemento di collegamento del tipo SC – disponibile con diverse filettature

Parti di ricambio disponibili: ventosa SPF, Schmalz-Connector

Accessorio disponibili: filtro tondo



Dati di costruzione SPF 20 ED-65 G1/8-IG

**Dati di costruzione**

| Attributo                       | Valore   |
|---------------------------------|----------|
| Altezza H                       | 25,00 mm |
| Diametro nominale dn            | 4,10 mm  |
| Filettatura G1                  | G1/8"-IG |
| Lunghezza della filettatura LG1 | 8,0 mm   |
| Misura della chiave SW1         | 14,0 mm  |
| Freccia elastica Z              | 2,0 mm   |
| Diametro Ds                     | 21,4 mm  |
| Diametro Dmax(S)                | 23,3 mm  |

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3



Art.-Nr.: 10.01.01.13241

**Dati tecnici**

| Attributo                                  | Valore                |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Materiale della ventosa                    | Elastodur ED          |
| Durezza del materiale [Shore A]            | 65,0 Shore A          |
| Diametro interno del tubo (raccomandato) d | 4,0 mm                |
| Raggio pezzo min. (convesso)               | 20,0 mm               |
| Forza di strappo                           | 19,20 N               |
| Forza di presa (-600 mbar)                 | 16,00 N               |
| Peso                                       | 7,1 g                 |
| Forza laterale                             | 10,5 N                |
| Volume                                     | 1,131 cm <sup>3</sup> |
| Misura                                     | 20,00                 |
| Numero di pieghe                           | 0,0                   |
| Famiglia di prodotti                       | SPF                   |

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.01.01.13241](http://www.schmalz.com/10.01.01.13241)

**Ordinare gli accessori dati 10.01.01.13241**

| Typ          |                               | codice articolo |
|--------------|-------------------------------|-----------------|
| Filtro tondo | SIEB 11x1 MS-A2 280 0.28/0.16 | 10.07.01.00309  |

**Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.01.01.13241**

| Typ               |                | codice articolo |
|-------------------|----------------|-----------------|
| Schmalz-Connector | SC 040 G1/8-IG | 10.01.06.02482  |

**Dati per l'ordinazione delle parti soggette a usura 10.01.01.13241**

| Typ                       |                    | codice articolo |
|---------------------------|--------------------|-----------------|
| Aspiratore piatto (tondo) | SPF 20 ED-65 SC040 | 10.01.01.12370  |

