

Ventosa plana (redonda)

## SPF 30 ED-65 G1/8-IG



Art.-Nr.: 10.01.01.13245



### Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Elastodur ED
Dureza del material [Shore A]	65,0 Shore A
Tamaño	30,00
Rosca G1	G1/8"-HE


SPF 30 ED-65 G1/8-IG

La ventosa SPF (pieza elastomérica + boquilla de conexión) se suministra montada. El producto se compone de:

- Ventosa del tipo SPF – pieza elastomérica, disponible en diversos diámetros
- Elemento de conexión del tipo SC – disponible con diversas roscas

Repuestos disponibles: ventosa SPF, Schmalz-Connector

Accesorios disponibles: tamiz redondo



### Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H	26,00 mm
Diámetro nominal dn	4,10 mm
Rosca G1	G1/8"-HE
Longitud de rosca LG1	8,0 mm
Tamaño de la llave SW1	14,0 mm
Recorrido de resorte Z	2,5 mm
Diámetro Ds	31,4 mm
Diámetro Dmax(S)	33,6 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3

Datos de diseño SPF 30 ED-65 G1/8-IG



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.13245](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.13245)

1

Art.-Nr.: 10.01.01.13245

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Material de ventosa	Elastodur ED
Dureza del material [Shore A]	65,0 Shore A
Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d	6,0 mm
Radio de la pieza mín. (convexo)	35,0 mm
Fuerza de arranque	35,30 N
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	29,50 N
Peso	7,8 g
Fuerza lateral	22,5 N
Volumen	2,531 cm <sup>3</sup>
Tamaño	30,00
Número de pliegues	0,0
Familia de productos	SPF

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: [www.schmalz.com/10.01.01.13245](http://www.schmalz.com/10.01.01.13245)

**Pedir accesorios de datos 10.01.01.13245**

Typ		n
Tamiz redondo	SIEB 11x1 MS-A2 280 0.28/0.16	10.07.01.00309
Funda para ventosa	SU 30	10.01.01.12889

**Datos de pedido de piezas de recambio 10.01.01.13245**

Typ		n
Schmalz-Connector	SC 040 G1/8-IG	10.01.06.02482

**Datos para pedido de piezas de desgaste 10.01.01.13245**

Typ		n
Ventosa plana (redonda)	SPF 30 ED-65 SC040	10.01.01.12372

