


SPF 30 ED-65 G1/8-IG

Vantuz SPF (elastomer parça + bağlantı elemanı) monte edilmiş olarak teslim edilir:

- SPF tipi vantuz - elastomer parça, çeşitli çaplarda mevcuttur
- SC tipi bağlantı elemanı - çeşitli dişlerle mevcuttur

Mevcut yedek parçalar: vantuz SPF, Schmalz-Connector

Mevcut aksesuarlar: filtre süzgeci (elek, yuvarlak)



Tasarım verileri SPF 30 ED-65 G1/8-IG

Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Elastodur ED
Malzeme sertliği [Shore A]	65.0 Shore A
Boyut	30.00
Diş G1	G1/8"-F

Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H	26.00 mm
Nominal çap dn	4.10 mm
Diş G1	G1/8"-F
Diş uzunluğu LG1	8.0 mm
Anahtar boyutu SW1	14.0 mm
Yay stroku Z	2.5 mm
Çap Ds	31.4 mm
Çap Dmax(S)	33.6 mm
Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları	

Art.-Nr.: 10.01.01.13245



Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Elastodur ED
Malzeme sertliği [Shore A]	65.0 Shore A
Hortum çapı (tavsiye edilen) d	6.0 mm
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	35.0 mm
Çekme kuvveti	35.30 N
Emme kuvveti (-600mbar)	29.50 N
Ağırlık	7.8 g
Yanal kuvvet	22.5 N
Cilt	2.531 cm ³
Boyut	30.00
Körük Sayısı	0.0
Ürün ailesi	SPF

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.13245



Veri aksesuarları sipariş edin 10.01.01.13245

Typ	Ürün numarası
Elek, yuvarlak	SIEB 11x1 MS-A2 280 0.28/0.16
Vantuz kapağı	SU 30



Yedek parçalar için sipariş verileri 10.01.01.13245

Typ	Ürün numarası
Schmalz-Konnektör	SC 040 G1/8-IG



Aşınma parçaları için sipariş verileri 10.01.01.13245

Typ	Ürün numarası
Düz vantuz (yuvarlak)	SPF 30 ED-65 SC040

