

Ventosa piatta (tonda)

## SPF 40 ED-65 G1/4-AG



Art.-Nr.: 10.01.01.13246



### Dati tecnici

| Attributo                       | Valore       |
|---------------------------------|--------------|
| Materiale della ventosa         | Elastodur ED |
| Durezza del materiale [Shore A] | 65,0 Shore A |
| Misura                          | 40,00        |
| Filettatura G1                  | G1/4"-AG     |


SPF 40 ED-65 G1/4-AG

La ventosa SPF (parte in elastomero + elemento di collegamento) viene fornita montata. Il prodotto è costituito da:

- Ventosa del tipo SPF – parte in elastomero, disponibile in diversi diametri
- Elemento di collegamento del tipo SC – disponibile con diverse filettature

Parti di ricambio disponibili: ventosa SPF, Schmalz-Connector

Accessorio disponibili: filtro tondo



### Dati di costruzione

| Attributo                       | Valore   |
|---------------------------------|----------|
| Altezza H                       | 22,20 mm |
| Diametro nominale dn            | 6,10 mm  |
| Filettatura G1                  | G1/4"-AG |
| Lunghezza della filettatura LG1 | 10,0 mm  |
| Misura della chiave SW1         | 17,0 mm  |
| Freccia elastica Z              | 2,5 mm   |
| Diametro Ds                     | 41,4 mm  |
| Diametro Dmax(S)                | 43,7 mm  |

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Dati di costruzione SPF 40 ED-65 G1/4-AG



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.13246](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.13246)

1

Art.-Nr.: 10.01.01.13246

**Dati tecnici**

| Attributo                                  | Valore                |
|--|-----------------------|
| Materiale della ventosa                    | Elastodur ED          |
| Durezza del materiale [Shore A]            | 65,0 Shore A          |
| Diametro interno del tubo (raccomandato) d | 6,0 mm                |
| Raggio pezzo min. (convesso)               | 70,0 mm               |
| Forza di strappo                           | 62,50 N               |
| Forza di presa (-600 mbar)                 | 49,50 N               |
| Peso                                       | 18,8 g                |
| Forza laterale                             | 25,0 N                |
| Volume                                     | 5,091 cm <sup>3</sup> |
| Misura                                     | 40,00                 |
| Numero di pieghe                           | 0,0                   |
| Famiglia di prodotti                       | SPF                   |

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.01.01.13246](http://www.schmalz.com/10.01.01.13246)

**Ordinare gli accessori dati 10.01.01.13246**

| Typ                   |                                   | codice articolo |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------------|
| Filtro tondo          | SIEB 17.5x0.8 MS-A2 280 0.28/0.16 | 10.07.01.00308  |
| Copertura per ventosa | SU 40                             | 10.01.01.12856  |
| Resistenza di flusso  | SC-SW 60 6                        | 10.05.04.00096  |
| Resistenza di flusso  | SC-SW 80 6                        | 10.05.04.00097  |
| Resistenza di flusso  | SC-SW 100 6                       | 10.05.04.00098  |
| Resistenza di flusso  | SC-SW 120 6                       | 10.05.04.00099  |
| Resistenza di flusso  | SC-SW 200 6                       | 10.05.04.00100  |
| Resistenza di flusso  | SC-SW 240 6                       | 10.05.04.00101  |

**Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.01.01.13246**

| Typ               |                    | codice articolo |
|-------------------|--------------------|-----------------|
| Schmalz-Connector | SC 050 G1/4-AG MOD | 10.01.06.02487  |



Ventosa piatta (tonda)

## SPF 40 ED-65 G1/4-AG



Art.-Nr.: 10.01.01.13246



Dati per l'ordinazione delle parti soggette a usura 10.01.01.13246

| Typ                       |                    | codice articolo |
|---------------------------|--------------------|-----------------|
| Aspiratore piatto (tondo) | SPF 40 ED-65 SC050 | 10.01.01.12373  |



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.13246](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.13246)