

SPF 40 ED-65 G1/4-IG

Vantuz SPF (elastomer parça + bağlantı elemanı) monte edilmiş olarak teslim edilir:

- SPF tipi vantuz - elastomer parça, çeşitli çaplarda mevcuttur
- SC tipi bağlantı elemanı - çeşitli dişlerle mevcuttur

Mevcut yedek parçalar: vantuz SPF, Schmalz-Connector

Mevcut aksesuarlar: filtre süzgeci (elek, yuvarlak)


Teknik veriler

Vantuz malzemesi	Elastodur ED
Malzeme sertliği [Shore A]	65,0 Shore A
Boyut	40,00
Diş G1	G1/4"-F

Tasarım verileri

Yükseklik H	32,20 mm
Nominal çap dn	6,10 mm
Diş G1	G1/4"-F
Diş uzunluğu LG1	12,0 mm
Anahtar boyutu SW1	17,0 mm
Yay stroku Z	2,5 mm
Çap Ds	41,4 mm
Çap Dmax(S)	43,7 mm

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları



Tasarım verileri SPF 40 ED-65 G1/4-IG

Art.-Nr.: 10.01.01.13247



Teknik veriler

Vantuz malzemesi	Elastodur ED
Malzeme sertliği [Shore A]	65,0 Shore A
Hortum çapı (tavsiye edilen) d	6,0 mm
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	70,0 mm
Çekme kuvveti	62,50 N
Emme kuvveti (-600mbar)	49,50 N
Ağırlık	19,00 g
Yanal kuvvet	25,0 N
Cilt	5,091 cm ³
Boyut	40,00
Körük Sayısı	0,0
Ürün ailesi	SPF

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.01.01.13247

Typ	Ürün numarası
Elek, yuvarlak	SIEB 17.5x0.8 MS-A2 280 0.28/0.16
Vantuz kapağı	SU 40



Sipariş Verisi Yedek Parça 10.01.01.13247

Typ	Ürün numarası
Schmalz-Konnektör	SC 050 G1/4-IG MOD



Sipariş Verisi Aşınma Parçaları 10.01.01.13247

Typ	Ürün numarası
Düz vantuz (yuvarlak)	SPF 40 ED-65 SC050

