

SPF 40 ED-65 G1/4-IG

Dati tecnici


Materiale della ventosa	Elastodur ED
Durezza del materiale [Shore A]	65,0 Shore A
Misura	40,00
Filettatura G1	G1/4"-IG

La ventosa SPF (parte in elastomero + elemento di collegamento) viene fornita montata. Il prodotto è costituito da:

- Ventosa del tipo SPF – parte in elastomero, disponibile in diversi diametri
- Elemento di collegamento del tipo SC – disponibile con diverse filettature

Parti di ricambio disponibili: ventosa SPF, Schmalz-Connector

Accessorio disponibili: filtro tondo



Dati di costruzione SPF 40 ED-65 G1/4-IG

Dati di costruzione

Altezza H	32,20 mm
Diametro nominale dn	6,10 mm
Filettatura G1	G1/4"-IG
Lunghezza della filettatura LG1	12,0 mm
Misura della chiave SW1	17,0 mm
Freccia elastica Z	2,5 mm
Diametro Ds	41,4 mm
Diametro Dmax(S)	43,7 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Art.-Nr.: 10.01.01.13247

**Dati tecnici**

Materiale della ventosa	Elastodur ED
Durezza del materiale [Shore A]	65,0 Shore A
Diametro interno del tubo (raccomandato) d	6,0 mm
Raggio pezzo min. (convesso)	70,0 mm
Forza di strappo	62,50 N
Forza di presa (-600 mbar)	49,50 N
Peso	19,00 g
Forza laterale	25,0 N
Volume	5,091 cm ³
Misura	40,00
Numero di pieghe	0,0
Famiglia di prodotti	SPF

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

**Dati di ordinazione accessori 10.01.01.13247**

Typ		Numero articolo
Filtro tondo	SIEB 17.5x0.8 MS-A2 280 0.28/0.16	10.07.01.00308
Copertura per ventosa	SU 40	10.01.01.12856

**Dati di ordinazione pezzi di ricambio 10.01.01.13247**

Typ		Numero articolo
Schmalz-Connector	SC 050 G1/4-IG MOD	10.01.06.02488

**Dati di ordinazione pezzi soggetti a usura 10.01.01.13247**

Typ		Numero articolo
Aspiratore piatto (tondo)	SPF 40 ED-65 SC050	10.01.01.12373

