

Ventouse plate (ronde)

## SPF 50 ED-65 G1/4-AG

Art.-Nr.: 10.01.01.13248



SPF 50 ED-65 G1/4-AG

La ventouse SPF (pièce en élastomère + élément de fixation) est livrée montée. Le produit consiste en :


- Ventouse de type SPF – pièce en élastomère, disponible en différents diamètres
- Elément de fixation de type SC – disponible en différents filetages

Pièces de rechange disponibles : ventouse SPF, Schmalz-Connector

Accessoires disponibles : tamis (rond)

### Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Elastodur ED
Dureté de la matière [Shore A]	65,0 Shore A
Taille	50,00
Filetage G1	G1/4"-M



### Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H	23,20 mm
Diamètre nominal dn	6,10 mm
Filetage G1	G1/4"-M
Longueur du filetage LG1	10,0 mm
Taille de la clé SW1	17,0 mm
Allongement du ressort Z	3,5 mm
Diamètre Ds	51,4 mm
Diamètre Dmax(S)	53,9 mm

Note : Tolérances dimensionnelles acceptables pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Données de construction SPF 50 ED-65 G1/4-AG



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.13248](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.13248)

Ventouse plate (ronde)

## SPF 50 ED-65 G1/4-AG



Art.-Nr.: 10.01.01.13248



### Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Elastodur ED
Dureté de la matière [Shore A]	65,0 Shore A
Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d	6,0 mm
Rayon min. de la pièce (convexe)	75,0 mm
Force de rupture	87,40 N
Force d'aspiration (-600mbar)	74,20 N
Poids propre	20,10 g
Force latérale	44,0 N
Volume	7,955 cm <sup>3</sup>
Taille	50,00
Nombre de soufflets	0,0
Famille de produits	SPF

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.



### Autres documentation

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : [www.schmalz.com/10.01.01.13248](http://www.schmalz.com/10.01.01.13248)



### Données de commande accessoires 10.01.01.13248

Typ	Nombre d'article
Tamis (rond)	10.07.01.00308
Couverture pour ventouse	10.01.01.12837
Résistance au flux	10.05.04.00096
Résistance au flux	10.05.04.00097
Résistance au flux	10.05.04.00098
Résistance au flux	10.05.04.00099
Résistance au flux	10.05.04.00100
Résistance au flux	10.05.04.00101



### Données de commande pièce de rechange 10.01.01.13248

Typ	Nombre d'article
Schmalz-Connector	10.01.06.02487



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.13248](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.13248)

2

Ventouse plate (ronde)

## SPF 50 ED-65 G1/4-AG



Art.-Nr.: 10.01.01.13248



### Données de commande pièces d'usure 10.01.01.13248

Typ	Nombre d'article
Ventouse plate (ronde)	10.01.01.12374



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.13248](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.13248)

3